


品番：EA820CE-170

品名：170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 33,000円(税抜) / 36,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 10:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0954ページ | | |



(ポリクリックシャンクとは?)

- 樹脂シャンクで衝撃に強く、
- 樹脂シャンクでよりサイズが異なるので交換が容易、
- シャンク磨耗が軽減、
- カッターとシャンクが簡単に分離、



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCEW170R |
| 用途 | 塩ビ管への正確な大口径穴あけ作業に | 刃先外径 | 170mm |
| 有効長 | 80mm(カッター長:110mm) | シャンク形状 | SDSプラスシャンク |
| 適合電動工具 | 軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください) | | |

ポリクリックシャンク

回転ドリルで高速穴あけができる、切れ味を重視した刃先形状です。

ワンタッチ方式採用でカッターとシャンクを簡単に分解でき、切断片の取り出しが容易です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.