



品番：EA820DB-125

品名：125mm [ガルバリウム鋼板用]コアリル(SDSシャック)



販売価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
カタログ価格	41,100円(税抜) / 45,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1005ページ		



ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングもラクラク穿孔。130mmまでの木材へ一発貫通が可能

### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCGW125R
刃先外径	125mm	有効長	130mm
シャック形状	SDSシャック(L)	用途	ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP等の穴あけに
替シャック	EA822A-8		
回転専用			
ポリクリックシャック			
ガイドバー付			
独自のチップ形状で、金属への食いつき性を向上。			
2段刃の採用で切粉の排出がスムーズ。			
釘が噛み込まず安全に切断できます。			
複合材や重ね板も一発で貫通。			
ガイドバーの使用でセンター穴が大きくなり、ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけもきれいに安全に行えます。			
ALC(特に湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穴あけできます。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.