


品番：EA820DB-90

品名：90mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)



販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 10:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0953ページ		



ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングもラクラク穿孔。130mmまでの木材へ一発貫通が可能

仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCGW90R
用途	ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP等の穴あけに	刃先外径	90mm
有効長	130mm(カッター長:157mm)	シャンク形状	SDSプラスシャンク
適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください)		

ポリクリックガイドバー付

ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!

独自のチップ形状で、金属への食いつき性を向上。

2段刃の採用で切粉の排出がスムーズ。

釘が噛み込まず安全に切断できます。

複合材や重ね板も一発で貫通。

ガイドバーの使用でセンター穴が大きくなり、ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけもきれいに安全に行えます。

ALC(特に湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穴あけできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.