

品番：EA822A-202C

品名：6本組 超硬付ホルソーセット



販売価格	28,800円(税抜) / 31,680円(税込)		
カタログ価格	28,800円(税抜) / 31,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	FRP、樹脂板等への穴あけ作業に	<セット内容>	・ホルソー×6本 ・シャンクS(センタードリル付)×1本 ・センタードリル×2本
刃先径	21・27・33mm(各2本)	有効長	4mm
シャンク径	10mm	シャンク形状	ストレート
適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)		
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能			
・ポリクリックシリーズ カッターのみの交換で経済的			
シャンク重量が軽く、作業性に優れています			
安全性を考えた切り込み量設定方式			
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付			
ケース付き サイズ:345×185×100(H)mm			
※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.