

品番：EA822A-204A

品名：7本組 超硬付ホルソーセット



販売価格	33,100円(税抜)／ 36,410円(税込)			
カタログ価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2025/11/09 07:57現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0984ページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	※ESCOオリジナルセット品
用途	FRP、樹脂板等への穴あけ作業に	<セット内容>	・ホルソー×7本 ・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本 ・センタードリルS6×2本
刃先径	20・22・25・28・30・32・35mm	有効長	4mm
シャンク径	10mm	シャンク形状	ストレート
適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)		
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能			
・ポリクリックシリーズ カッターのみの交換で経済的			
シャンク重量が軽く、作業性に優れています			
安全性を考えた切り込み量設定方式			
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付			
ケース付き サイズ:345×185×100(H)mm			
※替シャンク、替ドリルは下記の関連商品を参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.