

品番：EA822A-55

品名：55mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,380円(税抜) / 8,118円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,380円(税抜) / 8,118円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/01 03:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0948ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                      |        |                                 |
|------|----------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ                 | 型番     | PC378055C                       |
| 用途   | 金属やステンレスなどの被削材への穴あけに | 刃先外径   | 55mm                            |
| 有効長  | 4mm                  | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください) |

シャンク、センタードリルは別売です。

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上!

厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。


高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。

安産性を考えた切り込み量設定方式。

切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

※シャンク・センタードリルは下部『その他関連』を参照ください。

#### 代替品

|  |      |              |
|--|------|--------------|
|  | 品番   | EA823M-55    |
|  | コメント | 55mm 軸付ホールソー |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.