

品番：EA822A-61

品名：61mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)



販売価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
カタログ価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 10:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PC378061C
用途	金属やステンレスなどの被削材への穴あけに	刃先外径	61mm
有効長	4mm	適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)

シャンク、センタードリルは別売です。

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上!

厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。

高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。

安産性を考えた切り込み量設定方式。

切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

※シャンク・センタードリルは下部『その他関連』を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.