



品番：EA822E-15S

品名：15mm 超硬付深穴ホールソー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/01 07:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ                      |      |   |



### 仕様

|        |               |        |                                            |
|--------|---------------|--------|--------------------------------------------|
| メーカー   | ミヤナガ          | 型番     | SLF015STA                                  |
| 商品名    | エスロック 深穴ホールソー | 用途     | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに |
| 刃先径    | 15mm          | 有効長    | 35mm                                       |
| シャンク形状 | ストレート(10mm)   | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。)                      |

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能

独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。

・エスロックシステム  
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

カッターのみの交換により大変経済的です。

※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。

### 代替品

|      |                      |
|------|----------------------|
| 品番   | EA822E-15            |
| コメント | シャンク EA822D-1と組合せて使用 |

替刃のみです。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.