


品番：EA822E-25

品名：25mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,430円(税抜) / 3,773円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,430円(税抜) / 3,773円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 05:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|--------|--------------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF025 |
| 用途 | 板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、 35mmまでの樹脂材料・複合材料などの 穴あけに | 刃先径 | 25mm |
| 有効長 | 35mm | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※ 回転専用でお使いください。) |

エスロック 深穴ホールソー用カッター

・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています

カッターのみの交換により大変経済的。

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能

独自の刃先設計により切粉の排出が良好。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.