


品番：EA822E-28S

品名：28mm 超硬付深穴ホールソー



販売価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
カタログ価格	6,540円(税抜) / 7,194円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 06:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0948ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLF028STA
商品名	エスロック 深穴ホールソー	用途	板厚12mmまでの鋼板・ステンレス板、35mmまでの樹脂材料・複合材料などの穴あけに
刃先径	28mm	有効長	35mm
シャンク形状	ストレート(10mm)	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能

独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。

・エスロックシステム  
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

カッターのみの交換により大変経済的です。

※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。

#### 代替品

品番	EA822A-28
コメント	違い:シャンク,センタードリル別売



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.