品番: EA822GB-45

品名: 45mm ダイヤモンドホールソー



販売価格	9,270円(税抜)/10,197円(税込)				
カタログ価格	9,270円(税抜)/10,197円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 04:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0983ページ				







## 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLHP045
商品名	エスロック ハイパーダイヤホールソー	用途	窯業系サイディングボード、塩ビ管、人 造大理石等の穴あけに(※下地の金属 への穴あけは出来ません)
刃先径	45mm	有効長	38mm
適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回 転専用でお使いください。)		

カッターのみの交換により大変経済的。

ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材を切削可能。

引っかかりが無く、安全に作業が可能。

・エスロックシステム

オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

※シャンク・センタードリル別売

※瓦への穴あけについて、瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合、湿式でのご使用をお勧めします。

※塩ビ管、スパイラル管への穴あけにはハイスセンタードリルを別途お求めください。(下記その他関連を参照ください。)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.