

品番：EA823AB-201B

品名：4本組 超硬ホルソーセット



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 37,500円(税抜)／ 41,250円(税込)     |      |    |  |
| カタログ価格  | 37,500円(税抜)／41,250円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 （2025/05/12 17:53現在） |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |  |
| カタログページ | 0985ページ                      |      |    |  |



仕様

|                                       |                                     |         |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|
| メーカー                                  | ミヤナガ                                | 型番      | ※ESCOオリジナルセット品                   |
| 商品名                                   | ホールソー278                            | 用途      | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに |
| 刃先径                                   | 21・27・42・53mm （4本セット）               | 有効長     | 4mm                              |
| チャックサイズ                               | 6.5mm(φ 21mm)<br>10mm(φ 27・42・53mm) | センタードリル | コバルトハイス(φ 5.9×48L)               |
| 適合電動工具                                | 電気ドリル(回転専用でお使いください。)                |         |                                  |
| 鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)    |                                     |         |                                  |
| ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。 |                                     |         |                                  |
| 収納ケース付き                               |                                     |         |                                  |