

品番：EA823JA

品名：21-33mm/6本組 ホールソーセット(六角軸/電気工事用)



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/02 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0981ページ		



仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	JSSTB-A
刃先径	21mm 27mm 33mm	有効長	20mm
六角シャンク	6.35mm	適合材	ステンレス(1mm以下) 薄鉄板・アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合板 塩ビ板 石膏ボード
適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル(回転モード)	ケースサイズ	270×80×180(H)mm

EA823JA-21・EA823JA-27・EA823JA-33の各2本の6本セット
電気工事用
貫通作業が可能な、ツバなしタイプ
インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー
高耐久チタンコーティングセンタードリル採用
SUS304(厚み1mm以下)への穿孔可能

抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載
携帯及び収納に便利なツールボックス
ケースは角丸加工のプラスチック製で壁の傷付けやケガを防止

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.