品番: EA823JA-17

品名:17mm バイメタルホールソー(六角軸)



販売価格	1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)				
カタログ価格	1,870円(税抜)/2,057円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 03:28現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0981ページ				











仕様

メーカー	神王工業(jinnoh)	型番	JSS-17
サイズ	17mm	有効長	20mm
六角シャンク	6.35mm	適合電動機	インパクトドライバー 充電ドライバー 電気ドリル 振動ドリル (回転モード)
適合材	ステンレス(1mm以下) 薄鉄板(3mm以下) アルミ板(3mm以下) 合成樹脂板 合成 塩ビ板 石膏ボード		

インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー

貫通作業が可能なツバなしタイプ

チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命

抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載