

品番：EA823JA-54

品名：54mm バイメタルホールソー(六角軸)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,560円(税抜) / 5,016円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/18 12:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0945ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| メーカー   | 神王工業(jinnoh)   | 型番    | JSS-54   |
| サイズ    | 54mm   | 有効長   | 20mm   |
| 六角シャンク | 6.35mm   | 適合電動機 | インパクトドライバー<br>充電ドライバー<br>電気ドリル<br>振動ドリル(回転モード) |
| 適合材    | ステンレス(1mm以下)<br>薄鉄板(3mm以下)<br>アルミ板(3mm以下)<br>合成樹脂板<br>合成<br>塩ビ板<br>石膏ボード |       |  |

インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー

貫通作業が可能なツバなしタイプ

チタンコーティングセンタードリル採用で長寿命

抜きカス除去を考慮しスプリングを搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

