


品番：EA823L-41

品名：41mm ホールソー[LENOX]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,230円(税抜) / 2,453円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,230円(税抜) / 2,453円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 16:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0946ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------|--------|---|
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121718 |
| サイズ | 41mm | 有効長 | 44mm |
| 厚鋼電線管 | - | 適合水道管 | - |
| 適用アーバー | EA823L-5A・-5SA・-7A | 材質 | 刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造 |
| 刃先硬度 | HRC63~65 | 主な切削対象 | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・ 木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く) |

ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水マス等に

刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。

ホールソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。

つばがないので貫通します

① 軟らかいものの穴あけ

木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。

② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。

鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。

③ 材質別使用回転数

ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。

電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.