

品番：EA823LA-1

品名：ホールソーセット (電気・水道設備用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,200円(税抜) / 32,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,200円(税抜) / 32,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/28 21:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0946ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-------|--|
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 308201200G |
| 用途 | 鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に | 仕様 | 設備工事用 |
| ホールソー | 16・19・22・25・29・32・35・38・44・51・64・76mm | | ホールソー(14-30mm)用・シャンク径13mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm |
| センタードリル | 鉄鋼用(83mm)×3本 | 対応被削材 | 鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く) |

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.