品番: EA823LC-2

品名: ホールソーセット [LENOX] (配管工事用)



販売価格	36,700円 (税抜)/ 40,370円(税込)				
カタログ価 格	36,700円(税抜)/40,370円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 16:49現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0982ページ				





仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	308011200P
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	配管工事用
ホールソー	19·22·29·38·44·57·65·76·89·10	2∙ ग[,] Ө ₿९ <mark>11</mark> 4mm	ホールソー(14-30mm)用・シャンク径 10mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク 径13mm
センタードリル	鉄鋼用(83mm)×3本	対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.