品番: EA823LD-3

品名: ホールソーセット [LENOX] (一般整備用)



販売価格	<b>16,000円</b> (税抜)/17,600円(税込)				
カタログ価 格	16,000円(税抜)/17,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 15:00現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0982ページ				





## 仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	30807700G
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	設備工事用
ホールソー	22·25·32·35·38·44·54mm	アーバー	ホールソー(14-30mm)用・シャンク径 13mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク 径13mm
対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)		

ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)

薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。

広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.