

品番：EA823LE-1

品名：ホールソーセット [LENOX] (電気設備用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/28 21:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0946ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                     |       |  |
|--|---------------------|-------|--|
| メーカー                                   | LENOX(レノックス)        | 型番    | 30800600L  |
| 用途                                     | 鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に  | 仕様    | 電気工事用  |
| ホールソー                                  | 22・29・35・44・51・64mm | アーバー  | ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm<br>ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm                                |
| センタードリル                                | 鉄鋼用(83mm)×1本        | 対応被削材 | 鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)<br>竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード<br>塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く) |
| アーバーアダプター×1個                           |                     |       |  |
| ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)                |                     |       |  |
| 薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。 |                     |       |  |
| 広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。   |                     |       |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

