

品番：EA823LG-1

品名：ホールソーセット (電気・水道設備用)



販売価格	60,100円(税抜) / 66,110円(税込)		
カタログ価格	60,100円(税抜) / 66,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 22:00現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0946ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	308042000G
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	設備工事用
ホールソー	19・22・25・29・35・38・44・51・54・57・64・68 76・83・86・92・95・105・114・121mm		ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm ホールソー(14-30mm)用・シャンク径13mm ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm
センタードリル	鉄鋼用(83mm)×3本	対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)
ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)			
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。			
広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

