

品番：EA823LJ

品名：[自動車修理] ホールソーセット [LENOX]



販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/06 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0997ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30805500A
<セット内容>	・ホールソー: 19・22・25・29・32mm×各1個 ・アーバー:3/8”アーバー×1本 ・アーバーアダプター×1個	材質	刃先:ハイス鋼、 背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度:HRC63～65			
ケースサイズ:190×100×50mm			
重量:500g			
ステンレス、鉄、木材、塩ビ管、排水ます等に			
刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。			
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。			
つばがないので貫通します			
プラスチックケース入り			
① 軟らかいものの穴あけ 木材のように軟らかい物に穴をあける場合には、パイロットドリルの穴あけ完了後、両面より作業をするときれいな穴が開けられます。 ② 替え刃に切削オイルの併用をおすすめします。 鉄、ステンレススチールの穴あけの場合、切削オイルを使用すると、熱と摩擦を防ぎきれいな穴あけができ刃先が長持ちします。 ③ 材質別使用回転数 ボール盤で使用の場合、できるだけ回転数チャートに従ってスピードで選んでください。			

電気ドリルを使用の場合、できれば無断変速ドリルで、硬い材質には低スピード、大きい穴ほど低スピード、軟らかい材質には中スピードをおすすめします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.