

品番：EA823LL-1

品名：ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/13 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0982ページ		



#### 仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	30830600R
用途	鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に	仕様	冷凍用
ホールソー	16・22・29・35・41・54mm	アーバー	ホールソー(14-30mm)用・シャンク径10mm×1本 ホールソー(32-152mm)用・シャンク径10mm×1本
対応被削材	鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有) 竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード 塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)		
ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)			
広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。			
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.