

品番：EA823LX-270

品名：[配管工事用] 6.35mm軸ホルソーセット



販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/11 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0982ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	LX90027
〈セット内容〉	インパクト軸付バイメタルホルソー 22mm×1個(EA823LX-222) 25mm×1個(EA823LX-225) 32mm×1個(EA823LX-232) 38mm×1個(EA823LX-238) 六角レンチ×1	有効長	44mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	材質	刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイス ピードスチール) 胴部:ハイスプリング鋼
用途	ステンレス:～2mm 鉄:～5mm 木材、塩ビ、非鉄金属、軽天等	T3テクノロジー	刃先形状や厚みを進化させ、より効率 の良い切削作業を実現!
スピードスロット	切削時の熱発散の効率化と切り屑の 排出をより容易にすることを実現!		
配管工事用セット			
インパクトドライバーで使用できます。			

代替品

	品番	EA823LX-222
	コメント	単品:22mm

	
	品番 EA823LX-225 コメント 単品:25mm
	品番 EA823LX-232 コメント 単品:32mm
	品番 EA823LX-238 コメント 単品:38mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.