


品番：EA823LX-27A

品名：27mm 軸付ホールソー[LENOX]



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,770円(税抜) / 3,047円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/28 21:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0946ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------------------|-------------|---|
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 5121013 |
| サイズ | 27mm | 有効長 | 44mm |
| 六角シャンク | 9.5mm(3/8") | 交換用パイロットドリル | EA823LX-1 |
| 全長 | 125mm | 刃長 | 52mm |
| 材質 | 刃先:M42コバルトハイス 胴部:特殊スプリング鋼 | 用途 | 鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・ 木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、 軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排 水マス)・木質/金属系サイディング(窯 業系サイディングは除く) |

バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。

インパクト軸には対応していません。

部品提供はパイロットドリルのみとなります。

耐久性があり切削が早く万能

高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。

高トルクによるダメージを抑えます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.