

品番：EA823LY-10A

品名：超硬付ホールソーセット(電気・空調設備用)



販売価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
カタログ価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0947ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	LXAH3GSET11
セット内容	電気・空調設備用 ・ホールソー:11本 EA823LZ-19A, EA823LZ-22A EA823LZ-25A, EA823LZ-29A EA823LZ-32A, EA823LZ-35A EA823LZ-38A, EA823LZ-44A EA823LZ-51A, EA823LZ-65A EA823LZ-76A(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A・EA823L-5A(各1本) ・パイロットドリル: EA823LZ-1A×2 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース		

<ホールソー仕様>

- ・サイズ:19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76mm
- ・有効長:44mm
- ・穴あけ深さ:最大44mmまで可能
- ・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
- ・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。
- ・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。
- ・つばがないので貫通します。
- ・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。

<アーバー仕様>

- ・六角シャंक:12.7mm(1/2インチ)

- ・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。
- ・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.