

品番 : EA823LZ-19A

品名 : 19mm 超硬付ホールソー[LENOX]



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0983ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	LXAH334
サイズ(mm)	19	有効長(mm)	44
全長	60mm	穴あけ深さ	最大44mmまで可能
用途	ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応	適用アーバー	EA823L-4A, EA823L-6SA

超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。

超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。

つばがないので貫通します。

ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。

アーバー・パイロットドリルは別売りです。

独自のトリプルチップで切削効率向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.