品番: EA823LZ-38A

品名:38mm 超硬付ホールソー[LENOX]



販売価格	4,310円 (税抜)/ 4,741円(税込)				
カタログ価格	4,310円(税抜)/4,741円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/09 13:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0983ページ				



仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	LXAH3112
サイズ(mm)	38	有効長(mm)	44
全長	52mm	穴あけ深さ	最大44mmまで可能
用途	ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等幅広く対応	適用アーバー	EA823L-5A, EA823L-5SA, -7A

超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。

超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。

つばがないので貫通します。

ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。

アーバー・パイロットドリルは別売りです。

独自のトリプルチップで切削効率向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.