

品番：EA823LZ-64A

品名：64mm 超硬付ホールソー[LENOX]



販売価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
カタログ価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0947ページ		



仕様

メーカー	LENOX(レノックス)	型番	LXAH3212
サイズ(mm)	64	有効長(mm)	44
全長	52mm	穴あけ深さ	最大44mmまで可能
用途	ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応	適用アーバー	EA823L-5A、EA823L-5SA、-7A

超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。

超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。

つばがないので貫通します。

ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。

アーバー・パイロットドリルは別売りです。

独自のトリプルチップで切削効率向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.