

品番：**EA823M-76**

品名：76mm 超硬付ホールソー



販売価格	<b>23,200円</b> (税抜) / 25,520円 (税込)		
カタログ価格	23,200円 (税抜) / 25,520円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/05/01 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0949ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278076
商品名	ホールソー278	用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに
刃先径	76mm	有効長	4mm
シャンク径	13mm	刃数	14枚刃
センタードリル	コバルトハイス	適合電動工具	電気ドリル(回転専用でお使いください。)

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味(厚み4mm以下)

ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.