

品番：EA823MC-20

品名：20mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	6,830円(税抜) / 7,513円(税込)		
カタログ価格	6,830円(税抜) / 7,513円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P020
用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ステンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あけ作業に。	全長	86mm
刃先径	20mm	シャンク径	6.5mm
ふところ深さ	35mm	有効長	4mm
回転専用			
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能			
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.