品番: EA823MC-30

品名:30mm 超硬付パイプ用ホールソー



販売価格	7,940円(税抜)/8,734円(税込)				
カタログ価 格	7,940円(税抜)/8,734円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 16:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0985ページ				







仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	278P030
用途	板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、 銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。ス テンレスパイプ、鋼管、銅管などの穴あ け作業に。	全長	86mm
刃先径	30mm	シャンク径	10mm
ふところ深さ	35mm	有効長	4mm

回転専用

ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能

センタードリルC形(コバルトハイス)使用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.