

品番：EA823MC-48

品名：48mm 超硬付パイプ用ホールソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 12:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------|--------|-------------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278P048 |
| 商品名 | ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミなどへの穴あけ作業に。 |
| 刃先径 | 48mm | 有効長 | 4mm |
| 全長 | 86mm | ふところ深さ | 35mm |
| シャンク径 | 10mm | 刃数 | 10枚刃 |
| センタードリル | コバルトハイス | 適合電動工具 | 電気ドリル(回転専用でお使いください。) |

ボディのふところが深く、金属パイプ、ステンレスパイプ、鋼管、銅管など曲面を持つ材料への穴あけが可能

※平板の場合は、板厚4mmまでです。

※被削材は、確実に固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.