

品番：EA823ME-130

品名：130mm バイメタルホールソー(ﾌﾟﾗｽﾞ用/替刃)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/01 09:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |                      |        |                                 |
|---|----------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー                                      | ミヤナガ                 | 型番     | SLPM130                         |
| 商品名                                       | エスロック バイメタルホールソープラス用 | 用途     | プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに   |
| サイズ(刃先外径)                                 | 130mm                | ふところ深さ | 31mm                            |
| 適応パイプ径                                    | ホールソー受口用             | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) |
| ・エスロックシステム<br>オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています |                      |        |                                 |
| ※シャンク・センタードリルは別売です。                       |                      |        |                                 |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.