


品番：**EA823ME-203**

品名：3本組 バイメタルホルソーセット(フﾟラマス用)



販売価格	24,000円 (税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 09:02現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLPMBOX3R
商品名	エスロック バイメタルホルソープラマス用	用途	プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ	65・95・120mm(3本セット)	ふところ深さ	31mm
シャンク形状	SDSプラスシャンク	適合電動工具	軽量型ハンマードリルSDSプラス(回転専用でお使いください。)

・エスロックシステム
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

カッターのみの交換により大変経済的。

【適応パイプ径サイズ】
・65mm:VU-50用(シールパッキン用)
・95mm:VU-75用(シールパッキン用)
・120mm:VU-100用(シールパッキン用)

※シャンクインパクトでご使用にならないでください。シャンク破損の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.