

品番：EA823ME-53

品名：53mm バイメタルホルソー(7° プラス用/替刃)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,280円(税抜) / 3,608円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,280円(税抜) / 3,608円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 09:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0948ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLPM053 |
| 商品名 | エスロック バイメタルホルソープラス用 | 用途 | プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに |
| サイズ(刃先外径) | 53mm | ふところ深さ | 31mm |
| 適応パイプ径 | VU-40用(シールパッキン用) | 適合電動工具 | 電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。) |
| ・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています | | | |
| ※シャンク・センタードリルは別売です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.