

品番：EA823ME-65

品名：65mm バイメタルホルソー(7° プラス用/替刃)



販売価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 09:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0948ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	SLPM065
商品名	エスロック バイメタルホルソープラス用	用途	プラスチック製排水マス、雨水マス、塩ビパイプなどの穴あけに
サイズ(刃先外径)	65mm	ふところ深さ	31mm
適応パイプ径	VU-50用(シールパッキン用)	適合電動工具	電気ドリル、軽量型ハンマードリル(回転専用でお使いください。)
・エスロックシステム オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています			
※シャンク・センタードリルは別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.