

品番：EA823MG-17

品名：17mm バイメタルホールソー(六角軸)



販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 19:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0945ページ		



#### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	BINSJD17
用途	角スタッドなどの貫通作業に	サイズ	17mm
ふところ深さ	40mm	六角軸	6.35mm
適合電動工具	充電インパクトドライバー、ドライバードリル、電気ドリル	適正周速度	・普通鋼: 25~35(m/min) ・鋳鉄: 20~30(m/min) ・ステンレス鋼: 10~20(m/min)

#### 【適合材】

- ・鋼板(3.2mmまで)
- ・角スタッド
- ・ステンレス(0.6mmまで)※

刃厚1mmでスムーズな切れ味。

段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。

ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。

※被削材が厚さ25mm以上の場合はスプリングを外してご使用ください。

※ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバーをご使用ください。(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)

※必ず適正周速度で穿孔してください。

代替品



**品番** EA823LX-217

**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.