

品番：EA824-10A

品名：10.0x130mm ストレートシャンクドリル(HSS)






販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



超刃ストレートドリル(正宗ドリル)の特性
正宗ドリルは、超刃加工技術により、従来のドリルよりも切れ味が鋭く、切削力が増加し、加工速度が向上します。また、超刃加工により、切削熱が減少し、加工精度が向上します。超刃加工は、切削速度を向上させ、加工時間を短縮し、生産性を向上させます。超刃加工は、切削速度を向上させ、加工時間を短縮し、生産性を向上させます。

材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	回転数 (rpm)	刃先径 (mm)
鋼	100	0.1	1000	10
鋳鉄	100	0.1	1000	10
アルミ	100	0.1	1000	10
銅	100	0.1	1000	10
ステンレス	100	0.1	1000	10
チタン	100	0.1	1000	10
インコネル	100	0.1	1000	10
Hastelloy	100	0.1	1000	10



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	エクストラ正宗
刃先径	10mm	全長	130mm
溝長	95mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	表面処理	酸化処理(ホモ処理)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	入数	1本

クロス&ポイントシンニング付

喰い付精度が良く、センタリング加工不要

ステンレス、合金難削材等の穴あけに2倍以上の重切削が可能(送り速さ)で、又一段階アップの高速ドリリングができます。

センタリング性能が良いためポンチは不要、穴径精度が良く揃います。

先端ウェブに特殊なクロス&ポイントシンニングを施してあるので喰い込みが良く進行するので、すばらしい切れ味が得られます。

標準ドリルに見られる切れずに空転(刃先こすり摩擦による摩耗)が少ないので通常回転ならば数倍の耐久性があります。

回転数アップ、送り早さアップ、耐久性アップで能率が上がると共に再研磨の回数が減り、ランニングコストがぐんと下がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.