

品番：EA824-11A

品名：11.0x140mm ストレートシャンクドリル(HSS)






販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/10 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ			



超刃ストレートドリル(正宗ドリル)の特性
正宗ドリルは、その優れた切削性能を最大限に発揮できるように、最新の研削技術により、刃先を鋭く研削し、高精度の加工を実現しています。また、刃先の形状を最適化し、切削力と送り速度を向上させています。
●刃先の形状が鋭く、ポンチによるセンタリングが不要です。
●刃先が鋭く、切削力と送り速度が向上しています。
●刃先の形状が鋭く、切削力と送り速度が向上しています。

材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	回転数 (rpm)	刃先形状
鋼	100	0.1	1000	標準
ステンレス	50	0.05	500	標準
アルミ	300	0.2	3000	標準
銅	100	0.1	1000	標準
鉄	100	0.1	1000	標準
チタン	50	0.05	500	標準
Hastelloy	50	0.05	500	標準
Inconel	50	0.05	500	標準
Monel	50	0.05	500	標準
Hastelloy	50	0.05	500	標準
Inconel	50	0.05	500	標準
Monel	50	0.05	500	標準



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	エクストラ正宗
刃先径	11.0mm	全長	140mm
溝長	103mm	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	表面処理	酸化処理(ホモ処理)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	入数	1本

クロス&ポイントシンニング付

喰い付精度が良く、センタリング加工不要

ステンレス、合金難削材等の穴あけに2倍以上の重切削が可能(送り速さ)で、又一段階アップの高速ドリリングができます。

センタリング性能が良いためポンチは不要、穴径精度が良く揃います。

先端ウェブに特殊なクロス&ポイントシンニングを施してあるので喰い込みが良く進行するので、すばらしい切れ味が得られます。

標準ドリルに見られる切れずに空転(刃先こすり摩擦による摩耗)が少ないので通常回転ならば数倍の耐久性があります。

回転数アップ、送り早さアップ、耐久性アップで能率が上がると共に再研磨の回数が減り、ランニングコストがぐんと下がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.