

品番：EA824-7

品名：7.0x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)




販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0915ページ		



品名	規格	単位	在庫
7.0x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)		本	2

**超刃ストレートドリル(正宗ドリル)の特性**  
正宗ドリルは、高硬度に準じて製造されています。材質は特許取得済みの超硬合金(HSS)を使用し、製造はアメリカの超硬合金製造工場による厳密な検査で、高い信頼性を誇ります。  
● 喰い付精度が高く、センタリング加工不要。  
● 空転に起因するドリル損傷を防止するため、非常に早く切屑の排出作業が行えます。



仕様

刃先径	7.0mm	全長	105mm
溝長	73mm	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質	HSS(ハイス)	表面処理	酸化処理(ホモ処理)
入数	1本		

(エクストラ正宗)

クロス&ポイントシンニング付

喰い付精度が良く、センタリング加工不要

ステンレス、合金難削材等の穴あけに2倍以上の重切削が可能(送り速さ)で、又一段階アップの高速ドリリングができます。

センタリング性能が良いためポンチは不要、穴径精度が良く揃います。

先端ウェブに特殊なクロス&ポイントシンニングを施してあるので喰い込みが良く進行するので、すばらしい切れ味が得られます。

標準ドリルに見られる切れずに空転(刃先こすり摩擦による摩耗)が少ないので通常回転ならば数倍の耐久性があります。

回転数アップ、送り早さアップ、耐久性アップで能率が上がると共に再研磨の回数が減り、ランニングコストがぐんと下がります。

代替品

品番	EA824NA-7.0S
----	--------------



コメント 7.0x105mm 1本

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.