

品番：**EA824AX-3.8**

品名：3.8x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)



販売価格	<b>4,400円</b> (税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 7</b> (2026/06/21 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



#### 仕様

刃先径	3.8mm	全長	55mm
溝長	21.5mm	先端角	118°
ねじれ角	35°	刃数	2枚
対応被削材	生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで (HRC40まで)	交差	h6
用途	鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金	入数	1本

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に


高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRC40くらいまで加工可能です。

#### 代替品

	品番	EA824NS-3.8
	コメント	

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.