


品番：EA824AX-8.7

品名：8.7x 84mm ドリルビット(超硬ソリッド)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,200円(税抜) / 16,720円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,200円(税抜) / 16,720円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/21 06:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0887ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|------|
| 刃先径 | 8.7mm | 全長 | 84mm |
| 溝長 | 39mm | 先端角 | 118° |
| ねじれ角 | 35° | 刃数 | 2枚 |
| 対応被削材 | 生材、一般構造鋼から高硬度鋼まで (HRC50まで) | 交差 | h6 |
| 用途 | アルミニウム、スチール、ステンレス、鋳鉄、銅 | 入数 | 1本 |

すばらしい精度と切刃寿命

部品加工、精密加工、難削材加工に

高速回転にして使用できます。

作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)

高剛性で切り屑処理に優れている。

被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

