

品番 : EA824BA-10.3

品名 : 10.3x133mm ストレートドリル(Co-HSS)



販売価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜) / 7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ			



規格	単位	単位	単位
外径	φ10.3	全長	133
溝長	98	先端角	120°
刃先形状	X型	ねじれ角	強
材質	コバルトハイス鋼	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト武蔵
刃先径	10.3mm	全長	133mm
溝長	98mm	先端角	120°(2段)
先端形状	X型	ねじれ角	強
材質	コバルトハイス鋼(HSCO-M42)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
入数	1本		

穴あけ加工後はバリが少なく真円に近い断面形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.