

品番：EA824BA-4

品名：4.0x 83mm ストレートドリル(Co-HSS)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 1,100円(税抜) / 1,210円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:10現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ |                              |      |    |



|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 適用機   | 適用機   | 適用機   | 適用機   |
| CS    | CS    | CS    | CS    |
| ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 銅     | 銅     | 銅     | 銅     |
| アルミ   | アルミ   | アルミ   | アルミ   |



### 仕様

|      |                    |       |  |
|------|--------------------|-------|--|
| メーカー | イシハシ精工             | 商品名   | コバルト武蔵   |
| 刃先径  | 4.0mm              | 全長    | 83mm   |
| 溝長   | 54mm               | 先端角   | 120°(2段)   |
| 先端形状 | X型                 | ねじれ角  | 強  |
| 材質   | コバルトハイス鋼(HSCO-M42) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 入数   | 1本                 |       |  |

穴あけ加工後はバリが少なく真円に近い断面形状

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.