

品番：EA824BC-19

品名：1.0- 10mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS)



販売価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/12 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0879ページ		



仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト正宗
<セット内容>	1.0~10.0mm(0.5mmとび) (各1本入り)	入数	19本
全長	40~130mm	溝長	18~95mm
先端角	120°	先端形状	X型
ねじれ角	強	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)
対応被削材	構造鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、 ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アル ミニウム合金、銅合金	重量	700g
ケースサイズ	155×105×25mm		
クロス&ポイントシンニング付			
高モリブデン含有により強い強性があり、高硬度、耐熱、耐摩耗性に優れています。			
先端部チゼルがシャープな尖鋭の切り刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の喰込み早さで、素晴らしい切削性能を發揮します。			
ステンレス鋼、チタン合金、硬鋼等の難削材に			
スチールケース入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.