

品番：EA824BG-12

品名：M3-M12 タップ下穴用ドリル(CO-HSS/7本組)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0907ページ		



対応材料	炭素鋼 S10C	炭素鋼 S15C	炭素鋼 S45C	合金鋼 SCr420
鋼材	鋼材	ステンレス鋼 SUS304	鋳鉄 FC	銅
対応径	2.5	3.3	4.2	5.0
対応径	6.8	8.5	10.3	

対応材料	炭素鋼 S10C	炭素鋼 S15C	炭素鋼 S45C	合金鋼 SCr420
鋼材	鋼材	ステンレス鋼 SUS304	鋳鉄 FC	銅
対応径	2.5	3.3	4.2	5.0
対応径	6.8	8.5	10.3	

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	コバルト正宗
先端径	2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3mm	サイズ	M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
入数	7本	先端角	120°
先端形状	X型	ねじれ角	強
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
総重量	158g		
クロス&ポイントシンニング付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.