


品番：EA824BG-5

品名：M4-M10 ドリルセット(リコイルタップ° 下穴用)



販売価格	6,190円(税抜)／ 6,809円(税込)		
カタログ価格	6,190円(税抜)／ 6,809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/24 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0359ページ		



仕様

5本セット			
材質	HSS(ハイス)		
ドリル(穴径: φ 4.2mm、全長:85mm、適合リコイルサイズ:M4-0.7)			
ドリル(穴径: φ 5.2mm、全長:96mm、適合リコイルサイズ:M5-0.8)			
ドリル(穴径: φ 6.3mm、全長:105mm)、適合リコイルサイズ:M6-1.0			
ドリル(穴径: φ 8.3mm、全長:119mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25)			
ドリル(穴径: φ 10.3mm、全長:138mm、適合リコイルサイズ:M10-1.25)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.