

品番：EA824BH-2

品名：2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/18 16:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



**HSS(HAイス)**  
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを総称してハイスと表現される。ハイスは通常鋼より硬度が高く、酸化処理を施すことで、鋼より、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、熱入り等の熱処理を施した後、研磨により完成された金属材料である。また、硬度が鋼より高いため、切削速度においては鋼より優れている。

用途材料	適合材料	適合材料	適合材料	適合材料
鋼	ステンレス	アルミ	銅	樹脂



品名	規格	単位	在庫
EA824BH-2	2.0x80mm	本	6

### 仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	2.0mm	全長	80mm
溝長	29mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(ハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.