

品番：**EA824BH-4.5**

品名：4.5x111mm ドリルビット(六角軸/HSS)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0889ページ		



HSS(Hアイス)
 ねじりドリル用高速度鋼(High speed steel)の鋼材であり、Hアイスドリルステールを意味するHアイスと表現される。Hアイスは通常条件下での使用と熱軟化特性を兼ね備え、鋼の加工性、クランクステップ、ドリル加工、パイプ加工など幅広い用途に多量に使用し、硬入作業の熱処理を施した後、研磨による高精度に仕上げられる。また、超硬合金と比較すると、超硬合金に比べては劣るが、割れに強い。

用途材料	適合材料	適合材料	適合材料	適合材料
鋼	ステンレス	銅	アルミ	樹脂
鉄鋼	ステンレス	銅	アルミ	樹脂
鉄鋼	ステンレス	銅	アルミ	樹脂



品名	規格	単位	在庫	価格
EA824BH-4.5	4.5x111mm	本	4	1,270円(税抜)

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	六角軸正宗
刃先径	4.5mm	全長	111mm
溝長	56mm	六角シャンク	6.35mm
先端角	118°	先端形状	X型
ねじれ角	標準	材質	HSS(Hアイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	鉄鋼、ステンレス、軽合金、樹脂、木工
回転用			
クロスシンニング			
食い付きがよく抜群の切れ味です。			
充電式インパクトドライバーで使用可能です。			
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.